

Garant**Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento, Ø 32 mm, Ø di serraggio D1: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302175 20
GTIN	4045197763310
Classe articolo	31G

Descrizione**Esecuzione:**

Con fessure per il canalino per il passaggio del LR.

Uso:

- Per foratura, alesatura, fresatura e affilatura di utensili.
- Massima flessibilità grazie alla riduzione del diametro di serraggio.
- La coppia massima garantisce un volume di asportazione truciolo maggiore rispetto a un serraggio diretto.
- Precisione di concentricità radiale $\pm 5 \mu\text{m}$ (precisione del sistema a $3 \times D$).
- Precisione di concentricità radiale $\pm 2 \mu\text{m}$ (per bussola di riduzione).
- Utilizzabile in tutti i mandrini idraulici comunemente reperibili in commercio.

Per:

Mandrino idraulico con Ø di serraggio di 32 mm.

Descrizione tecnica

Ø D	32 mm
Ø Attacco D ₁	20 mm
Lunghezza complessiva L	63,5 mm
Attributo del nome del prodotto	Ø 32 mm
Precisione di concentricità radiale del sistema	5 μm

Tipo di prodotto

Bussola di riduzione