

**Garant****SNMG 150612, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 251330 HB7020 |
| GTIN            | 4045197764188 |
| Classe articolo | 21G           |

**Descrizione**

SNMG 150612 HB7020 Raggio di curvatura: 1,2 mm

Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SG

Profondità di taglio  $a_p$ : 1,5 - 9 mmAvanzamento  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 300 m/min**Descrizione tecnica**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Avanzamento $f$            | 0,25 - 0,8 mm/gir,     |
| Tipo                       | HB7020                 |
| Condizione di taglio       | leggermente interrotto |
| Raggio di curvatura        | 1,2 mm                 |
| Profondità di taglio $a_p$ | 1,5 - 9 mm             |
| Impiego principale         | P                      |
| Rompitrucoli               | SG                     |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 100 - 300 m/min       |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Sgrossatura           |
| Materiale da taglio                              | HM                    |
| Codice ISO Inserto                               | SNMG 150612           |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 8                     |
| Tipo di prodotto                                 | Inserto per tornitura |