

**JEPSON** POWER**Lama per seghe circolari in HM Drytec® Ø 355×25,4 mm, Numero denti: 60****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078237 60
GTIN	4260052460160
Classe articolo	07E

**Descrizione****Esecuzione:**

Lama per sega circolare con riporto in metallo duro per tagli precisi.

- **Sicurezza di lavorazione: Esecuzione a parete sottile silenziosa e con vibrazioni minime.**
- **Durata molto elevata.**
- **Qualità di taglio elevate.**
- **Possibilità di 5 riaffilature.**
- **Utilizzo universale per acciaio, materie plastiche e metalli non ferrosi (escluso n. art. 078236)**

**Nota:**

Altre lame speciali (ad es. per alluminio o INOX) disponibili su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Numero denti	60
Numero denti ottimizzato per	Spessore materiale 4 – 5 mm, rete, alluminio
Larghezza di taglio B	2,2 mm
Per	078231 Dim. 9435

adatto per materiale

per materiali con pareti sottili

Tipo di prodotto

Lama per seghe circolari