



## Utensile portagodroni a formare sinistro, Dim. codolo: 16mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290001 16
GTIN	4030741659683
Classe articolo	29H

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Bordo superiore codolo = altezza punte.**

Angolo di spoglia e perno filettato nel codolo.

Spina di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.

**Click-Pin:** per un cambio rapido e sicuro del godrone.

### Descrizione tecnica

Codolo larghezza	16 mm
Per $\varnothing$ foro godrone $d_2$	4 mm
Per larghezza godrone b	4 mm
Per $\varnothing$ godrone $d_1$	10 mm
Per $\varnothing$ godrone $d_1$	15 mm
Spina di scorrimento	299910 2
Codolo altezza	16 mm
Campo di impiego	3 - 50 mm
Per il profilo zigrinato	RBL 1×BR
Per il profilo zigrinato	RBR 1×BL
Per il profilo zigrinato	RGV30° 1×GE30°
Per il profilo zigrinato	RGE30° 1×GV30°

Per il profilo zigrinato	RAA 1×AA
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni

---

## Accessori

Spina di scorrimento in HMIHM Modello 1	299910 1
---	----------