



Utensile portagodroni a formare ECO universale, Dim. codolo: 20 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290040 20
GTIN	4030741290282
Classe articolo	29I

Descrizione

Esecuzione:

Struttura modulare: Uso universale con rotazione destra e sinistra.

per il profilo zigrinato: RAA 2×AA

per \varnothing godrone d_1 : 20 mm

per larghezza godrone b: 8 mm

per \varnothing foro godrone d_2 : 6 mm

Campo di impiego: 10 - 80 mm

Spina di scorrimento: 299911 3

Descrizione tecnica

Codolo altezza	20 mm
Codolo larghezza	20 mm
Spina di scorrimento	299911 3
per \varnothing godrone d_1	20 mm
per larghezza godrone b	8 mm
per \varnothing foro godrone d_2	6 mm
Campo di impiego	10 - 80 mm
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
per il profilo zigrinato	RGE45° BL/BR45°
per il profilo zigrinato	RGE30° BL/BR30°

per il profilo zigrinato	RAA 2×AA
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni

Accessori

Spina di scorrimento in HSS con superficie piana	290305
Spina di scorrimento in HSS HSS Modello 3	299911 3
Set di utensili portagodroni a formare ECO Modello SET	290050 SET