

Utensile portagodroni a fresare ECO universale, Dim. codolo: 20 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290241 20
GTIN	4030741303135
Classe articolo	29H

Descrizione

Esecuzione:

Angolo di spoglia e perni filettati nel codolo.

Struttura modulare: per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra. Impostazione del Ø di produzione tramite scala.

per il profilo zigrinato: RGE45° BL/BR15°

per Ø godrone d₁: 25 mm

per larghezza godrone b: 6 mm

per Ø foro godrone d₂: 8 mm

Campo di impiego: 10 - 250 mm Bussola in HM, disco, vite: 299920 1

Descrizione tecnica

Codolo altezza	20 mm
Campo di impiego	10 - 250 mm
Codolo larghezza	20 mm
Bussola in HM, disco, vite	299920 1
per Ø foro godrone d ₂	8 mm
per Ø godrone d₁	25 mm
per larghezza godrone b	6 mm



Direzione di taglio	a sinistra e a destra
per il profilo zigrinato	RGE30° 2×AA
per il profilo zigrinato	RGE45° BL/BR15°
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni

Accessori

Kit di ricambio (3 pezzi), bussola in HM, disco, vite	290320
Kit di ricambio (3 pezzi), bussola in HMI, disco, vite Modello 1	299920 1