

**Garant****Barra per filettare, sinistra, Sporgenza / Misura inserto L: 45/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	272172 45/16
GTIN	4045197769367
Classe articolo	21W

**Descrizione**

**Fornitura:**  
**Con sottoplacchetta da 1,5°.**

**Descrizione tecnica**

Ø Preforatura minimo $D_{min}$	29 mm
Passaggio interno per LR	sì
Misura inserto	16 mm
Vite inserto	279810 2
Spostamento centrale $L_3$	16,1 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Sottoplacchetta da 1,5°	272630 1,5
Vite per sottoplacchetta	279824 1
Ø Codolo $D_5$	25 mm
Larghezza del collo $L_4$	24,6 mm
Campo di applicazione	Scanalatura radiale interna
Tipo di impiego	sinistra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 1	279824 1
Vite di serraggio Modello 2	279810 2
Sottoplacchetta per barre alesatrici Angolo d'inclinazione 1,5 grado	272630 1,5
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Vite di serraggio	272500
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500