

Testina portainsero, destro, Sistema / Misura inserto: DM/16**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251714 DM/16
GTIN	4251414902985
Classe articolo	29D

Descrizione**Esecuzione:**

Testine intercambiabili per **corpi base antivibranti**.

Uso:

Azione antivibrante fino ad una sporgenza massima di **10 x diametro**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Codice ISO testina: DVUNR/L

Inserto adatto: VNMG 1604..

Corpi base adatti: 264910 – 264922

Ø di preforatura minimo D_{min} : 50 mm

Spostamento dal centro: 29 mm

Lunghezza complessiva: 35 mm

Descrizione tecnica

Sistema	DM
Testina intercambiabile con codice ISO	DVUNR/L
Ø di preforatura minimo D_{min}	50 mm
Misura inserto	16 mm
Lunghezza complessiva	35 mm
Spostamento dal centro	29 mm
Inserto adatto	VNMG 1604..
Sottopiacchetta	259033 5
Vite per sottopiacchetta	259027 3
Corpi base adatti	264910 – 264922
Staffa, vite, o-ring	259036 7
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì

Accessori

Sottopiacchetta	259227
Vite per sottopiacchetta	259613
Unità staffe	259509
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cN·m	659906 500
Lama per Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15