

Testina, sinistro, Sistema / Misura inserto: QC/07



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260409 QC/07
GTIN	4251414902602
Classe articolo	29D

Descrizione

Esecuzione:

Testine intercambiabili per **corpi base antivibranti**.

Uso:

Azione antivibrante fino ad una sporgenza massima di **14 x diametro**.

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Testina intercambiabile con codice ISO: SDUCR/L 0702

Inserto adatto: DC.. 0702..

Corpi base adatti: 264900 – 264908

Ø di preforatura minimo D_{min} : 24 mm

Spostamento dal centro: 13 mm

Lunghezza complessiva: 21 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	21 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	SDUCR/L 0702
Spostamento dal centro	13 mm

Vite inserto	269022 4
Ø di preforatura minimo D_{min}	24 mm
Sistema	QC
Corpi base adatti	264900 – 264908
Inserto adatto	DC.. 0702..
Misura inserto	7 mm
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì

Accessori

Vite di serraggio	269407
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cN·m	659906 500
Lama per Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8