

## Testina portainsero con bloccaggio a staffa, destro, Sistema / Misura inserto: DM/16



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251410 DM/16
GTIN	4251414902817
Classe articolo	29D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Testine intercambiabili per **corpi base antivibranti**.

#### Uso:

Azione antivibrante fino ad una sporgenza massima di **10 × diametro**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Codice ISO testina: DTUNR/L

Inserto adatto: TN.. 1604..

Corpi base adatti: 264910 – 264922

Ø di preforatura minimo  $D_{min}$ : 48 mm

Spostamento dal centro: 27 mm

Lunghezza complessiva: 35 mm

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	35 mm
Corpi base adatti	264910 – 264922
Misura inserto	16 mm
Spostamento dal centro	27 mm
Inserto adatto	TN.. 1604..
Testina intercambiabile con codice ISO	DTUNR/L
Ø di preforatura minimo $D_{min}$	48 mm
Sottoplacchetta	259033 4
Vite per sottoplacchetta	259027 1
Staffa, vite, o-ring	259036 2
Sistema	DM
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì

## Accessori

Sottoplacchetta	259226
Vite per sottoplacchetta	259611
Unità staffe	259503