

Testina, destro, Sistema / Misura inserto: QC/07



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260405 QC/07
GTIN	4251414902503
Classe articolo	29D

Descrizione

Esecuzione:

Testine intercambiabili per **corpi base antivibranti**.

Uso:

Azione antivibrante fino ad una sporgenza massima di **14 x diametro**.

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Testina intercambiabile con codice ISO: SDQCR/L 0702

Inserto adatto: DC.. 0702..

Corpi base adatti: 264900 – 264908

Ø di preforatura minimo D_{min} : 24 mm

Spostamento dal centro: 13 mm

Lunghezza complessiva: 20 mm

Descrizione tecnica

Vite inserto	269023 1
Corpi base adatti	264900 – 264908
Inserto adatto	DC.. 0702..

Lunghezza complessiva	20 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	SDQCR/L 0702
Ø di preforatura minimo D_{\min}	24 mm
Spostamento dal centro	13 mm
Sistema	QC
Misura inserto	7 mm
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì

Accessori

Vite di serraggio	269431
Lama per Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cN·m	659906 500