

Testina portainseri con bloccaggio a vite, destro, Sistema / Misura inserto: DM/16



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260916 DM/16
GTIN	4251414902701
Classe articolo	29D

Descrizione

Esecuzione:

Testine intercambiabili per **corpi base antivibranti**.

Uso:

Azione antivibrante fino ad una sporgenza massima di **14 x diametro**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Codice ISO testina: STUCR/L 16

Inserto adatto: TC.. 16T3..

Corpi base adatti: 264910 – 264922

Ø di preforatura minimo D_{min} : 49 mm

Spostamento dal centro: 27 mm

Lunghezza complessiva: 32 mm

Descrizione tecnica

Sistema	DM
Lunghezza complessiva	32 mm
Insero adatto	TC.. 16T3..
Testina intercambiabile con codice ISO	STUCR/L 16
Spostamento dal centro	27 mm
Ø di preforatura minimo D_{min}	49 mm
Vite inserto	269023 3
Corpi base adatti	264910 – 264922
Misura inserto	16 mm
Serie	Testina portainsero con bloccaggio a staffa
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Accessori

Vite di serraggio	269433
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cN·m	659906 500
Lama per Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15