

Corpo base delle barre alesatrici Acciaio QC, 5×D, Sistema / Ø Codolo: QC/20



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 264900 QC/20 |
| GTIN | 4251414902251 |
| Classe articolo | 29E |

Descrizione

Esecuzione:

Con raccordo per il refrigerante 1/8-27 NPT.

Nota:

$D_{min.} = \varnothing \text{ codolo } 1/2 + H + \text{spostamento centrale della testina } L_3.$

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Lunghezza complessiva L: 160 mm

Vite di montaggio: 269025 2

Descrizione tecnica

| | |
|---|-----------------------------------|
| Ø Gambo | 20 mm |
| Sistema | QC |
| Vite di montaggio | 269025 2 |
| Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione | 269207 |
| Connettore per attacco del lubrorefrigerante | 269208 |
| Lunghezza complessiva L | 160 mm |
| Testine intercambiabili adatte | 264834; 264835 |
| Profondità interna fino a | 5×D |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Corpo base delle barre alesatrici |

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm

659906 500

Bit Precision per esagono, gambo E 6,3 Esagono 2 mm

674242 2