

Testina, sinistro, Sistema / Misura inserto: QC/07**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260406 QC/07
GTIN	4251414902596
Classe articolo	29D

Descrizione**Esecuzione:**

Testine intercambiabili per **corpi base antivibranti**.

Uso:

Azione antivibrante fino ad una sporgenza massima di **14 x diametro**.

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Testina intercambiabile con codice ISO: SDQCR/L 0702

Inserto adatto: DC.. 0702..

Corpi base adatti: 264900 – 264908

Ø di preforatura minimo D_{min} : 24 mm

Spostamento dal centro: 13 mm

Lunghezza complessiva: 20 mm

Descrizione tecnica

Misura inserto	7 mm
Ø di preforatura minimo D_{min}	24 mm
Vite inserto	269023 1

Inserto adatto	DC.. 0702..
Testina intercambiabile con codice ISO	SDQCR/L 0702
Lunghezza complessiva	20 mm
Sistema	QC
Spostamento dal centro	13 mm
Corpi base adatti	264900 – 264908
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì

Accessori

Vite di serraggio	269431
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cN·m	659906 500
Lama per Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8