

**Garant****Portainseriti con doppio bloccaggio a staffa, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 32/19mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250017 32/19
GTIN	4045197771995
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Vite per sottopiacchetta	259025 12
Staffa, vite, molla	259035 7
Inserto adatto	CN.. 1906..
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	40 mm
Dimensione codolo	32 mm
Misura inserto	19 mm
Sottopiacchetta	259031 36
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	40 mm
Codice ISO portautensile	DCLNR/L 3232P19
Lunghezza complessiva L	170 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

## Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Sottoplacchetta Modello 36	259031 36
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Vite per sottoplacchetta 10 pezzi Modello 2	259026 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500