

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
32/19mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 250021 32/19 |
| GTIN | 4045197772152 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|--|-----------------|
| Lunghezza complessiva L | 170 mm |
| Dimensione codolo | 32 mm |
| Vite per leva | 259018 13 |
| Leva | 259015 13 |
| Misura inserto | 19 mm |
| Lunghezza della testina L ₁ | 35 mm |
| Inserto adatto | CN.. 1906.. |
| Sottoplacchetta | 259031 36 |
| Set spine elastiche | 259047 5 |
| Set di molle | 259044 7 |
| Codice ISO portautensile | PCBNR/L 3232P19 |
| Ampiezza funzionale L ₄ | 27 mm |
| Norma | Norma interna |
| Tipo di impiego | sinistro |
| Passaggio interno per LR | no |

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Angolo di regolazione κ | 75 grado |
| Applicazione | Tornitura cilindrica esterna |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura) |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura) |
| Tipo di prodotto | Portainseriti con bloccaggio a staffa |

Accessori

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Leva Modello 13 | 259015 13 |
| Set di molle 10 pezzi Modello 7 | 259044 7 |
| Vite per leva Modello 13 | 259018 13 |
| Sottoplacchetta Modello 36 | 259031 36 |