

Garant**Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 50/19mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250036 50/19
GTIN	4045197772329
Classe articolo	21T

Descrizione

Esecuzione:

Barre alesatrici PCLNR 95° per inserti CN.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	350 mm
Leva	259015 13
Ø Preforatura minimo D_{min}	63 mm
Set spine elastiche	259047 5
Misura inserto	19 mm
Altezza di serraggio L_2	48 mm
Vite per leva	259018 13
Sottopiacchetta	259031 36
Spostamento centrale L_3	35 mm
Set di molle	259044 7
Codice ISO portautensile	A50U PCLNR/L19
Inserto adatto	CN.. 1906..
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	50 mm

Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Leva Modello 13	259015 13
Vite per leva Modello 13	259018 13
Sottopiacchetta Modello 36	259031 36
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 4 mm	674242 4
Set di molle 10 pezzi Modello 7	259044 7
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500