

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
20/09mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260005 20/09
GTIN	4045197772596
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Lunghezza della testina $L_1$	18 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Lunghezza complessiva L	125 mm
Ampiezza funzionale $L_4$	22 mm
Dimensione codolo	20 mm
Misura inserto	9 mm
Sottoplacchetta	269005 1
Codice ISO portautensile	SCRCL/L 2020K09
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione $\kappa$	75 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Sottoplacchetta Modello 1	269005 1
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500