



Chiave regolabile a rullino regolabile lateralmente, Lunghezza complessiva: 205 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	813940 205
GTIN	7314150191222
Classe articolo	83F

Descrizione

Esecuzione:

Con maniglia ergonomica in elastomero termoplastico. Posizione della bocca 15°. Temprato con precisione, trattato con antiruggine e cromato. Scala graduata in mm a sinistra.

Norma:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532

Apertura massima: 27 mm

lunghezza complessiva: 8 pollici

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	205 mm
lunghezza complessiva	8 pollici
Apertura massima	27 mm
Peso	300 g
Norma	ASME B107.8M-2003
Norma	UNE 16532
Norma	ISO 6787
Posizione della bocca	15 grado
Processo di produzione	temprato con precisione e trattato con antiruggine

Materiale	Lega di acciaio ad elevate prestazioni
Superficie	cromato
antiscintilla	no
Ganasce reversibili	no
Scala	sì
Funzione cricchetto	no
Manico	sì