



Utensile portagodroni a fresare universale, Dim. codolo: 20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290200 20
GTIN	4030741639036
Classe articolo	29H

Descrizione

Esecuzione:

Struttura modulare: per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.

Bussola di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.

Regolazione rapida dell'utensile tramite mandrino di regolazione.

Angolo di spoglia e perno filettato nel codolo. Appoggio a 3 punti per la posizione esatta dell'asse. Bloccaggio radiale e assiale della rotazione per un controllo ottimale dell'utensile.

Descrizione tecnica

Codolo altezza	20 mm
Bussola in HM, disco, vite	299920 1
Per \varnothing foro godrone d_2	8 mm
Per larghezza godrone b	6 mm
Codolo larghezza	20 mm
Per \varnothing godrone d_1	25 mm
Campo di impiego	10 - 300 mm
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato	RBR30° 1×AA
Per il profilo zigrinato	RAA 1×BR30°
Per il profilo zigrinato	RBL30° 1×AA

Per il profilo zigrinato	RAA 1×BL30°
Per il profilo zigrinato	RBR45° 1×BL15°
Per il profilo zigrinato	RBL45° 1×BR15°
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni

Accessori

Kit di ricambio (3 pezzi), bussola in HMI, disco, vite Modello 1	299920 1
--	----------