



## Utensile portagodroni a fresare ECO destro, Dim. codolo: 20mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290230 20
GTIN	4030741341816
Classe articolo	29H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Angolo di spoglia e perni filettati nel codolo.

per il profilo zigrinato: RAA 1×BR30°

per  $\varnothing$  godrone  $d_1$ : 25 mm

per larghezza godrone b: 6 mm

per  $\varnothing$  foro godrone  $d_2$ : 8 mm

Campo di impiego: 10 - 300 mm

Bussola in HM, disco, vite: 299920 2

### Descrizione tecnica

Codolo altezza	20 mm
Campo di impiego	10 - 300 mm
Codolo larghezza	20 mm
Bussola in HM, disco, vite	299920 2
per $\varnothing$ foro godrone $d_2$	8 mm
per $\varnothing$ godrone $d_1$	25 mm
per larghezza godrone b	6 mm
per il profilo zigrinato	RAA 1×BR30°
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni

---

## Accessori

Kit di ricambio (3 pezzi), bussola in HMI, disco, vite Modello  
2

299920 2