

Garant
**Giravite per viti Torx®, con impugnatura bicomponente in Haptoprene®,
Impronta Torx®: TX40**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	625330 TX40
GTIN	4045197774514
Classe articolo	61C

Descrizione
Esecuzione:

Impugnatura robusta con superficie antiscivolo in **Haptoprene®** e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate o sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate. **Lama** in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita. Da Dim. TX30 con esagono di manovra.

Vantaggi:

Grazie al **foro nell'impronta Torx®**, adatto anche per viti con spina di sicurezza.

Lunghezza lame: 140 mm

Lunghezza complessiva: 260 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza lame	140 mm
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Lunghezza complessiva	260 mm
Impronta Torx®	TX40
Materiale lama	Acciaio speciale al cromo-vanadio
Materiale impugnatura	Impugnatura bicomponente in Haptoprene®
Tipo di prodotto	Giravite

