

**Garant**
**Giravite per viti Torx®, con impugnatura bicomponente in Haptoprene®,  
Impronta Torx®: TX40/400**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	625330 TX40/400
GTIN	4045197774521
Classe articolo	61C

**Descrizione**
**Esecuzione:**

**Impugnatura robusta** con superficie antiscivolo in **Haptoprene®** e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate o sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate. **Lama** in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita. Da Dim. TX30 con esagono di manovra.

**Vantaggi:**

Grazie al **foro nell'impronta Torx®**, adatto anche per viti con spina di sicurezza.

Lunghezza lame: 400 mm

Lunghezza complessiva: 520 mm

**Descrizione tecnica**

Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Lunghezza complessiva	520 mm
Impronta Torx®	TX40
Lunghezza lame	400 mm
Materiale lama	Acciaio speciale al cromo-vanadio
Materiale impugnatura	Impugnatura bicomponente in Haptoprene®
Tipo di prodotto	Giravite

