

HOLEX**Strettoio in acciaio integrale ad alte prestazioni per carpenteria pesante con cappuccio a pressione speciale, Apertura: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	861320 300
GTIN	4045197775054
Classe articolo	82C

Descrizione**Esecuzione:**

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato (profilato speciale), bonificato e zincato galvanicamente. Arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Mandrino scorrevole in acciaio e resistente all'usura con filettatura trapezoidale. Lunga durata grazie allo speciale piattello di pressione resistente al calore con inserto in acciaio sinterizzato. Asta filettata bonificata e brunita con galletto regolabile. Orientabile fino a 30°.

Uso:

Per sollecitazioni elevate nel serraggio di pezzi in carpenteria, officine di fabbri, costruzioni di autocarri, ingegneria meccanica, ecc. Il cappuccio a pressione speciale orientabile consente il serraggio di pezzi inclinati. **Pressione di serraggio massima fino a ca. 22000 N.**

Descrizione tecnica

Apertura	300 mm
Profondità arco	175 mm

Peso	5,5 kg
Sezione trasversale della guida	40×20 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

Accessori

Piattello di pressione Modello GSV	861121 GSV
Piattello di pressione Modello GSP	861121 GSP