



Strettoio a leva rapida in magnesio KliKlamp, Apertura: 200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	860750 200
GTIN	4008158027241
Classe articolo	83K

Descrizione

Esecuzione:

Arco scorrevole e arco fisso in **magnesio** (pressofusi), **ad alta resistenza ed estremamente leggeri**. Guida in acciaio lucido trafilato, zincato galvanicamente. Leva di serraggio, piattello di pressione orientabile e leva di bloccaggio in **plastica rinforzata con fibra di vetro, antirottura**. Arco fisso con cappuccio in plastica staccabile, sotto un prisma a croce per il serraggio di pezzi tondi. Leva di serraggio con sistema a cremagliera autobloccante. Apertura mediante leva di sbloccaggio.

Uso:

Per il **serraggio** rapido e facile **con pressione di serraggio media**.

Descrizione tecnica

Sezione trasversale della guida	20x5 mm
Peso	0,32 kg
Apertura	200 mm
Profondità arco	80 mm

Tipo di prodotto

Strettoio