



## Pinza di serraggio a 4 spine DigiCrimp, impugnature bimateriale, Modello: 6,0/K



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	729550 6,0/K
GTIN	4003773063216
Classe articolo	73F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Serraggio affidabile grazie all'arresto forzato e all'avanzamento sincrono delle spine di serraggio. Verifica dell'impostazione predefinita mediante spina di riscontro allegata.

Avanzamento della spina di serraggio regolabile con passi di 0,01 mm e visualizzabile a display.

Funzione di ritaratura. Controllo elettronico dell'usura. Varie funzioni di regolazione. Con presa di contatto standard per contatti Harting, HTS, Ilme e simili.

#### Uso:

Per contatti maschio e femmina torniti.

#### Fornitura:

Pinza di serraggio a 4 spine nella valigetta.

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	250 mm
Per sezione del filo	0,14 - 6 mm <sup>2</sup>
Arresto forzato	sì
Display digitale	sì
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio

