

AEG

Troncatrice, Modello: PS254L



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078229 PS254L
GTIN	4002395134687
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

Troncatrice **con movimento radiale.**

- **Elevata capacità di taglio fino a 305×90 mm a 90°.**
- **Laser di taglio integrato e illuminazione postazione di lavoro a LED per tagli di precisione.**
- **Microregolazione angolo obliquo fino a 50° con arresto.**
- **Cavo di alimentazione 3 m.**
- **Il dispositivo di aspirazione della polvere integrato trattiene l'80% di tutte le particelle di polvere.**

Fornitura:

Incl. dispositivo serrapezzo, flessibile di aspirazione e copertura, lama per sega con 48denti (Ø Lama / Ø Foro: 254 / 30 mm), utensile per sostituzione lame.

Nota:

Per lama per sega circolare adatta vedi n. art. 078227 e successivi.

Descrizione tecnica

Angolo di inclinazione massimo a destra	-2 grado
---	----------

Angolo obliquo massimo a sinistra	50 grado
Peso	19,5 kg
Angolo di inclinazione massimo a sinistra	47 grado
Numero massimo giri	4500 min ⁻¹
Denominazione originale prodotto	PS254L
Angolo obliquo massimo a destra	50 grado
Potenza assorbita	2000 W
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Sega

Accessori

Lama in HM, Ø 254x30 mm Diametro / Numero denti 254/ Z80	078227 254/Z80
Tavolo da lavoro per PS254L Modello PSU1000	078240 PSU1000