



Svasatore regolabile, codolo Weldon, Ø Codolo D_s h6: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	216635 25
GTIN	4045197778994
Classe articolo	220

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per utensili bonificato. Scala incisa in profondità. Due taglienti per inserti indipendenti.

Uso:

Per sbavatura a spingere e a tirare, smussatura e svasatura.

Adatto per i piani inclinati.

Regolabile in continuo per angoli da 0° a 90°.

Nota:

Usare per l'impostazione precisa dei gradi dello strumento per il presetting.

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	1
Inserto adatto	SP.T1204..
Set di viti per inserti	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Ø Codolo D _s h6	25 mm
Sporgenza totale L ₁	49 mm
Vite di serraggio per elemento di regolazione	219888
Elemento di regolazione	219886
Ø Svasatura D	25 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	105 mm

Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Campo di regolazione angolo di smussatura	0-90 grado
Tipo di prodotto	Svasatori

Accessori

Set di viti per inserti 10 pz.	219848
Elemento di regolazione	219886
Vite di bloccaggio	219888