

Garant**TNMG 160404, Tipo: HB7010-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251542 HB7010-1
GTIN	4045197780218
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Tipo	HB7010-1
Profondità di taglio a _p	0,5 - 5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Velocità di taglio v _c applicazione principale	120 - 440 m/min
Rompitrucioli	SM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura