

**Garant****VNMG 160408, Tipo: HB7010-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251734 HB7010-1
GTIN	4045197780249
Classe articolo	21G

## Descrizione

VNMG 160408 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2 mmAvanzamento  $f$ : 0,08 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 150 - 500 m/min

## Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	SS
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 500 m/min
Tipo	HB7010-1
Avanzamento $f$	0,08 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm

Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura