

Garant**SCMT 09T308, Tipo: HB7010-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260763 HB7010-1
GTIN	4045197780645
Classe articolo	21G

Descrizione

SCMT 09T308 HB7010-1 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7010-1
Rompitrucioli	SM
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,

Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura