

**Chiave poligonale semplice a percussione, sicure, Apertura: 60 mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 619050 60 |
| GTIN | 3662424013768 |
| Classe articolo | 63V |

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate con corpo profilato robusto e corto ed estremità rinforzate per resistere ai colpi. Il sistema di bloccaggio brevettato trattiene la chiave sul dado. In questo modo non è necessario tenere la chiave durante la lavorazione, riducendo così al minimo il rischio di lesioni e offrendo al contempo la massima sicurezza. Leva di sblocco innovativa e facile da usare. Foro di fissaggio per lavori in quota.

Materiale:

Acciaio resistente agli urti, fosfatato nero.

Lunghezza chiave L: 280 mm

Ø anello D: 85 mm

Altezza anello h: 38 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------|--------|
| Lunghezza chiave L | 280 mm |
| Apertura | 60 mm |
| Altezza anello h | 38 mm |
| Ø anello D | 85 mm |
| Peso | 2300 g |
| Tipo di prodotto | Chiave |

