



Pinza di precisione per anelli di sicurezza con arresto di limitazione, Modello: A11



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	719892 A11
GTIN	4003773079606
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Articolazione e impugnatura forgiate. Punte in acciaio speciale lavorate con particolare precisione e inserite nel corpo della pinza.
con arresto di limitazione regolabile.

Pinza bonderizzata grigia. Manici rivestiti in plastica. Articolazione con **molla di apertura incorporata**.

Vantaggi:

Punte a innesto resistenti alle massime sollecitazioni per un utilizzo prolungato, durata fino a 10 volte maggiore rispetto alle punte avvitate.

Uso:

Per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello esterno curvo

Lunghezza complessiva: 130 mm

per anelli esterni di sicurezza di Ø: 10 - 25 mm

Ø punta: 1,3 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	130 mm
-----------------------	--------

per anelli esterni di sicurezza di Ø	10 - 25 mm
Impiego pinze per anelli di sicurezza	Anello esterno curvo
Forma delle ganasce	piegate a 90°
Norma	DIN 5254 B
Forma	B
Ø punta	1,3 mm
Impugnatura	rivestiti in plastica
Materiale	Acciaio speciale
Superficie	bonderizzata grigia
con arresto di limitazione	sì
Articolazione con molla di apertura incorporata	sì
Manico con leva di bloccaggio	no
Punte intercambiabili	no
Tipo di prodotto	Sicherungsringzange