



## Pinza di precisione per anelli di sicurezza con arresto di limitazione, Modello: A21



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	719892 A21
GTIN	4003773079613
Classe articolo	73F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Articolazione e impugnatura forgiate. Punta in acciaio speciale lavorate con particolare precisione e inserite nel corpo della pinza.  
con arresto di limitazione regolabile.

Pinza bonderizzata grigia. Manici rivestiti in plastica. Articolazione con **molla di apertura incorporata**.

#### Vantaggi:

Punte a innesto resistenti alle massime sollecitazioni per un utilizzo prolungato, durata fino a 10 volte maggiore rispetto alle punte avvitate.

#### Uso:

Per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza.

#### Norma:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello esterno curvo

Lunghezza complessiva: 165 mm

per anelli esterni di sicurezza di Ø: 19 - 60 mm

Ø punta: 1,8 mm

### Descrizione tecnica

Impiego pinze per anelli di sicurezza	Anello esterno curvo
---------------------------------------	----------------------

Norma	DIN 5254 B
Ø punta	1,8 mm
Forma delle ganasce	piegate a 90°
per anelli esterni di sicurezza di Ø	19 - 60 mm
Forma	B
Lunghezza complessiva	165 mm
Impugnatura	rivestiti in plastica
Materiale	Acciaio speciale
Superficie	bonderizzata grigia
con arresto di limitazione	sì
Articolazione con molla di apertura incorporata	sì
Manico con leva di bloccaggio	no
Punte intercambiabili	no
Tipo di prodotto	Sicherungsringzange