

KÄRCHER**Aspiratori solidi / liquidi, Denominazione originale prodotto: NT27ME****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078521 NT27ME
GTIN	4039784724174
Classe articolo	07C

Descrizione**Esecuzione:**

Potenti **aspiratori multiuso solidi/liquidi** con elevata potenza di aspirazione e struttura compatta, avvolgitubo e supporto per accessori sull'apparecchio. **Spegnimento automatico** al raggiungimento dell'altezza di riempimento massima del contenitore.

- **Il filtro plissettato consente l'aspirazione di solidi e liquidi senza dover rimuovere il filtro.**
- **Il sistema automatico di depurazione del filtro Tact permette di lavorare senza interruzioni mantenendo bassi i costi di manutenzione e garantendo al contempo una lunga durata del filtro.**
- **Grazie al commutatore centrale è possibile passare con facilità da un programma di aspirazione all'altro.**
- **Aspiratore multiuso mobile.**
- **Con contenitore in acciaio legato e filtro a cartuccia.**
- **Robusto contenitore da 27 litri con paraurti e ruote piroettanti.**

Fornitura:

Inclusi tubo flessibile di aspirazione con raccordo a gomito, tubo di aspirazione in metallo 2x0,5 m, bocchetta pavimenti e bocchetta fessure, filtro in carta e filtro plissettato piatto.

Nota:

Per oli e sostanze oleose, utilizzare l'aspiratore industriale n. art. 078522.

Descrizione tecnica

Classe polveri – aspiratore	L
Diametro nominale raccordo	35 mm
Altezza	540 mm
Lunghezza	420 mm
Potenza assorbita	1380 W
Lunghezza cavo	7,5 m
Peso	8,2 kg
Depressione	200 mbar
Larghezza	420 mm
Rumorosità	72 dB(A)
Denominazione originale prodotto	NT 27/1 Me Adv *EU
Numero di turbine	1
Volume del serbatoio	27 l
Lunghezza tubo flessibile aspirazione	2,5 m
Portata d'aria	67 l/s
Sistema filtrante	Filtro a cartuccia
Particolarità	Contenitore in acciaio legato, estremamente mobile
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Aspiratori solidi / liquidi

Accessori

Set di sacchetti filtranti 5 pezzi Per modello di aspiratore NT27	072808 NT27
Ugello per tubo obliquo in gomma Diametro nominale raccordo DN35	078527 DN35
Filtro a cartuccia Per modello di aspiratore NT27	072807 NT27

Adattatore, Ø 40 - 35 mm Diametro nominale raccordo
DN35

078538 DN35

Bocchetta fessure stretta, 13 mm Diametro nominale
raccordo DN35

078528 DN35