

Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/09mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250023 20/09
GTIN	4045197782618
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	125 mm
Codice ISO portautensile	PCKNR/L 2020K09
Misura inserto	9 mm
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Vite per leva	259018 6
Leva	259015 9
Sottopiacchetta	259031 27
Inserto adatto	CN.. 09T3..
Lunghezza della testina L ₁	20 mm
Dimensione codolo	20 mm
Set spine elastiche	259047 3
Set di molle	259044 5
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Leva Modello 9	259015 9
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 3	259047 3
Vite per leva Modello 6	259018 6
Set di molle 10 pezzi Modello 5	259044 5
Sottoplacchetta Modello 27	259031 27