

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
32/16mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250022 32/16
GTIN	4045197782670
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	170 mm
Sottopiacchetta	259031 35
Codice ISO portautensile	PCKNR/L 3232P16
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	34 mm
Dimensione codolo	32 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	40 mm
Set di molle	259044 6
Set spine elastiche	259047 4
Inserto adatto	CN.. 1606..
Leva	259015 12
Vite per leva	259018 11
Misura inserto	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no

## Scheda tecnica

Angolo di regolazione $\kappa$	75 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Sottoplacchetta Modello 35	259031 35
Vite per leva Modello 11	259018 11
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 4	259047 4
Set di molle 10 pezzi Modello 6	259044 6
Leva Modello 12	259015 12