



## Pinza regolabile a morsetto con ganaschia inferiore oscillante, Lunghezza complessiva: 250mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	708903 250
GTIN	3662424019845
Classe articolo	73R

### Descrizione

#### Esecuzione:

Uso semplice e sicuro. Apertura facile e rapida mediante **leva di sblocco** sull'impugnatura inferiore. Elevata capacità e profondità di serraggio, 5 possibilità di regolazione rapida e di precisione. Ganaschia inferiore a curvatura profonda per il serraggio di profili angolari, a U, tubi, ecc. Superfici di presa zigrinate e corpo particolarmente robusto in acciaio per molle. Pinza completamente nichelata.

#### Uso:

Per il fissaggio sicuro di profilati, lamiere e tubi. Pressione di serraggio regolabile fino a 10.000 N.

#### Materiale:

Ganasce in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, forgiato.

### Descrizione tecnica

Apertura materiale angolato	50 mm
Lunghezza griffe	60 mm
Lunghezza complessiva	250 mm
Apertura materiale tondo	110 mm
Tipo di prodotto	Pinza regolabile