

**Bit per viti Torx Plus[®], 1/4 pollice C 6,3, Impronta Torx Plus[®]: 7IP****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 675390 7IP |
| GTIN | 4013288031563 |
| Classe articolo | 63H |

Descrizione**Esecuzione:**

Per l'alloggiamento in impugnature portainseriti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. art. 675000 – 675050.

Esecuzione standard, **tenace**.

Uso:

Per tutte le viti del tipo Torx Plus[®] per carichi pesanti. Le viti Torx Plus[®] vengono utilizzate molto per il fissaggio di inserti o trasmissioni.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, **tenace**.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|---|
| Impronta Torx Plus [®] | 7IP |
| Codolo esagonale per bit | C 6,3 |
| Lunghezza complessiva | 25 mm |
| Denominazione originale prodotto | 867/1 IP TORX PLUS [®] |
| Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta TORX PLUS [®] |
| Tipo di prodotto | Utensile bit |

