

Weidmüller 

Cesoia per cavi con trasmissione a leva, con impugnatura in bimateriale isolamento a norme VDE, Lunghezza complessiva: 225mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	730250 225
GTIN	4008190181970
Classe articolo	73H

Descrizione

Esecuzione:

Manici **con elevato isolamento fino a 1000 Volt secondo le norme di sicurezza DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Testa con taglienti a falce. Manici con rivestimento di plastica. Taglio netto e pulito senza schiacciamenti.

Uso:

Per tagliare cavi di rame e di alluminio.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, forgiato.

Descrizione tecnica

Capacità di taglio	70 mm ²
Capacità di taglio fino a Ø	12 mm
Lunghezza complessiva	225 mm
Denominazione originale prodotto	KT12
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Impugnatura	Rivestimenti in plastica
Azionamento	meccanico, a una mano
Materiale	Acciaio speciale per utensili, forgiato
Superficie	lucido

Con molla	no
Tipo di prodotto	Cesoia