

**Erdi****Cesoia per lamiera, taglio per varie forme impugnatura bicomponente, con taglio a sinistra, Lunghezza complessiva: 240mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	767025 240
GTIN	4010220000038
Classe articolo	73X

## Descrizione

**Esecuzione:**

Con microdentatura. Testa della cesoia in **acciaio legato** (HRC 58 – 60), manici in lamiera di acciaio, nichelati. Impugnatura bicomponente con inserto morbido antiscivolo.

**Capacità di taglio:** Lamiera fino a 1,8 mm; lamiera V2A fino a 1,2 mm.

**Uso:**

Per tagli diritti continui e di forme.

## Descrizione tecnica

Lunghezza taglienti	40 mm
Lunghezza complessiva	240 mm
Tipo di impiego	con taglio a sinistra
Tipo di prodotto	Cesoia