

## Testa alesatrice per revolver esagonali, Modello A H = 80, Ø Attacco: 20 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319172 20
GTIN	4251414900646
Classe articolo	38T

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per la prima volta si è riusciti a concepire un attacco base utilizzabile su revolver a disco e revolver esagonali. Libero dal rispettivo meccanismo di allineamento.

Sistema con struttura modulare.

#### Vantaggi:

- **Tutti gli utensili con collegamento diretto LR.**
- **Riduzione dei costi tramite magazzinaggio efficiente.**
- **Massima produttività grazie a un miglior posizionamento.**

#### Uso:

Utilizzabile a destra e a sinistra modificando il coperchio di chiusura.

#### Nota:

Per barre alesatrici antivibranti n. art. 264902 – 264908, n. art. 264910 – 264922 o utensili con codolo cilindrico (ad es. barre alesatrici in HMI a partire da Ø di 10 mm).

Lunghezza L: 80 mm

### Descrizione tecnica

Ø attacco	20 mm
Lunghezza L	80 mm
Adattatore	Modello A H = 80

