

**Testa alesatrice per revolver esagonali, Modello C H = 150, Ø Attacco: 12 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319174 12
GTIN	4251414900608
Classe articolo	38T

**Descrizione****Esecuzione:**

Per la prima volta si è riusciti a concepire un attacco base utilizzabile su revolver a disco e revolver esagonali. Libero dal rispettivo meccanismo di allineamento.

Sistema con struttura modulare.

**Vantaggi:**

- **Tutti gli utensili con collegamento diretto LR.**
- **Riduzione dei costi tramite magazzinaggio efficiente.**
- **Massima produttività grazie a un miglior posizionamento.**

**Uso:**

Utilizzabile a destra e a sinistra modificando il coperchio di chiusura.

**Nota:**

Per barre alesatrici antivibranti n. art. 264902 – 264908, n. art. 264910 – 264922 o utensili con codolo cilindrico (ad es. barre alesatrici in HMI a partire da Ø di 10 mm).

Lunghezza L: 65 mm

**Descrizione tecnica**

Ø attacco	12 mm
Lunghezza L	65 mm
Adattatore	Modello C H = 150

