

Testa alesatrice per revolver esagonali, Modello C H = 150, Ø Attacco: 16 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319174 16
GTIN	4251414900639
Classe articolo	38T

Descrizione

Esecuzione:

Per la prima volta si è riusciti a concepire un attacco base utilizzabile su revolver a disco e revolver esagonali. Libero dal rispettivo meccanismo di allineamento.

Sistema con struttura modulare.

Vantaggi:

- **Tutti gli utensili con collegamento diretto LR.**
- **Riduzione dei costi tramite magazzinaggio efficiente.**
- **Massima produttività grazie a un miglior posizionamento.**

Uso:

Utilizzabile a destra e a sinistra modificando il coperchio di chiusura.

Nota:

Per barre alesatrici antivibranti n. art. 264902 – 264908, n. art. 264910 – 264922 o utensili con codolo cilindrico (ad es. barre alesatrici in HMI a partire da Ø di 10 mm).

Lunghezza L: 70 mm

Descrizione tecnica

Ø attacco	16 mm
Lunghezza L	70 mm
Adattatore	Modello C H = 150

