

## Testa alesatrice per revolver esagonali, Modello C H = 150, Ø Attacco: 25 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319174 25
GTIN	4251414900691
Classe articolo	38T

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per la prima volta si è riusciti a concepire un attacco base utilizzabile su revolver a disco e revolver esagonali. Libero dal rispettivo meccanismo di allineamento. Sistema con struttura modulare.

#### Vantaggi:

- **Tutti gli utensili con collegamento diretto LR.**
- **Riduzione dei costi tramite magazzinaggio efficiente.**
- **Massima produttività grazie a un miglior posizionamento.**

#### Uso:

Utilizzabile a destra e a sinistra modificando il coperchio di chiusura.

#### Nota:

Per barre alesatrici antivibranti n. art. 264902 – 264908, n. art. 264910 – 264922 o utensili con codolo cilindrico (ad es. barre alesatrici in HMI a partire da Ø di 10 mm).  
Lunghezza L: 100 mm

### Descrizione tecnica

Ø attacco	25 mm
Lunghezza L	100 mm
Adattatore	Modello C H = 150

