

**Pantaloni Industria, blu marino / blu pervinca, Taglia DE: 54****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	091421 54
GTIN	7330509358399
Classe articolo	04T

**Descrizione****Esecuzione:**

Collezione industriale con molteplici funzioni in **materiale resistente all'usura**. Progettata per resistere ai carichi pesanti durante il lavoro quotidiano. Adatta al lavaggio industriale secondo la norma **EN ISO 15797**. Tutti gli articoli sono provvisti di una tasca portatessere rimovibile.

**Pantaloni** con cavallo con chiusura lampo in plastica e ampi passanti cintura posteriori e sui lati.

**Descrizione:**

- **Tasca posteriore con patella.**
- **Tasca sulla gamba con tasca portacellulare e portatessere, nonché ulteriori scomparti per le penne.**
- **Tasca laterale e tasca portametro.**

**Nota:**

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

**Pantaloni** in combinazione di colore **nero / grigio** al n. art. 091422.

Disponibile su richiesta in altri colori.

La tabella delle taglie con il prospetto delle grandezze delle confezioni internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.

Composizione del tessuto: 35% cotone

Composizione del tessuto: 65% poliestere

Grammatura del materiale/spessore del tessuto: 240 g/m<sup>2</sup>

Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100

Lavaggio: Colorati 70 °C

## Descrizione tecnica

Dim. IT	C54
Dimensione UK	XL
Taglia DE	54
Dimensione US	XL
Dimensione FR	48
Serie	Industrie
Servizio speciale	Personalizzazione dell'abbigliamento
Dimensioni ES	C54
Dimensioni NL	C54
Dimensioni SE	C152
Genere	da uomo
Composizione del tessuto	35% cotone
Composizione del tessuto	65% poliestere
Grammatura del materiale/spessore del tessuto	240 g/m <sup>2</sup>
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio	Colorati 70 °C
Candeggiare	non candeggiare
Pulizia chimica	Pulizia con percloroetilene
Asciugatura	asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura)
Stanghette	caldo, fino alla temperatura massima di 200 °C
Colore	blu marino / blu pervinca
Tipo di prodotto	Pantalone da lavoro

