

**Bit di serraggio da 1/4 pollice C 6,3, Modello: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	675395 10
GTIN	4013288038630
Classe articolo	63H

Descrizione**Esecuzione:**

Per l'alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. articolo 675000 – 675050.

Esecuzione standard, **tenace**.

Uso:

Per viti di serraggio (Snake Eyes).

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, **tenace**.

Descrizione tecnica

Profilo tenditori	10
Lunghezza complessiva	25 mm
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Distanza perno	3,3 mm
Denominazione originale prodotto	857/1 Z Morsa
Profilo di manovra	Inserito di serraggio
Tipo di prodotto	Utensile bit

