



Salopette Industria, blu marino / blu pervinca, Taglia DE: 44



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	091431 44
GTIN	7330509385739
Classe articolo	04T

Descrizione

Esecuzione:

Collezione industriale con molteplici funzioni in **materiale resistente all'usura**. Progettata per resistere ai carichi pesanti durante il lavoro quotidiano. Adatta al lavaggio industriale secondo la norma **EN ISO 15797**. Tutti gli articoli sono provvisti di una tasca portatessere rimovibile.

Salopette con vita e bretelle regolabili munite di elastico.

- **Tasca pettorale con patella e colori a contrasto e tasca portapenne.**
- **Tasca interna con chiusura lampo.**
- **Fibbia non metallica.**
- **Portamartello sul fianco.**

Descrizione:

- **Tasca posteriore con patella.**
- **Tasca sulla gamba con tasca portacellulare e portatessere, nonché ulteriori scomparti per le penne.**
- **Tasca laterale e tasca portametro.**

Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

Salopette in combinazione di colore **nero / grigio** al n. art. 091432.

Disponibile su richiesta in altri colori.

Per la tabella con lo specchietto di confronto delle misure delle confezioni, vedere la parte informativa alla fine del catalogo.

Composizione del tessuto: 35% cotone

Composizione del tessuto: 65% poliestere

Grammatura del materiale/spessore del tessuto: 240 g/m²

Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100

Lavaggio: Colorati 70 °C

Descrizione tecnica

Dimensione UK	XS
Dim. IT	C44
Dimensione US	XS
Taglia DE	44
Dimensione FR	38
Serie	Industrie
Servizio speciale	Personalizzazione dell'abbigliamento
Dimensioni ES	C44
Dimensioni NL	C44
Dimensioni SE	D96
Genere	da uomo
Composizione del tessuto	35% cotone
Composizione del tessuto	65% poliestere
Grammatura del materiale/spessore del tessuto	240 g/m ²
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio	Colorati 70 °C
Candeggiare	non candeggiare
Pulizia chimica	Pulizia con percloroetilene
Asciugatura	asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura)
Stanghette	caldo, fino alla temperatura massima di 200 °C
Colore	blu marino / blu pervinca

Tipo di prodotto

Salopette