



Salopette Industria, blu marino / blu pervinca, Taglia DE: 28



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 091431 28 |
| GTIN | 7330509385876 |
| Classe articolo | 04T |

Descrizione

Esecuzione:

Collezione industriale con molteplici funzioni in **materiale resistente all'usura**. Progettata per resistere ai carichi pesanti durante il lavoro quotidiano. Adatta al lavaggio industriale secondo la norma **EN ISO 15797**. Tutti gli articoli sono provvisti di una tasca portatessere rimovibile.

Salopette con vita e bretelle regolabili munite di elastico.

- **Tasca pettorale con patella e colori a contrasto e tasca portapenne.**
- **Tasca interna con chiusura lampo.**
- **Fibbia non metallica.**
- **Portamartello sul fianco.**

Descrizione:

- **Tasca posteriore con patella.**
- **Tasca sulla gamba con tasca portacellulare e portatessere, nonché ulteriori scomparti per le penne.**
- **Tasca laterale e tasca portametro.**

Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

Salopette in combinazione di colore **nero / grigio** al n. art. 091432.

Disponibile su richiesta in altri colori.

Per la tabella con lo specchietto di confronto delle misure delle confezioni, vedere la parte informativa alla fine del catalogo.

Composizione del tessuto: 35% cotone

Composizione del tessuto: 65% poliestere

Grammatura del materiale/spessore del tessuto: 240 g/m²

Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100

Lavaggio: Colorati 70 °C

Descrizione tecnica

| | |
|---|--|
| Taglia DE | 28 |
| Dim. IT | 54C |
| Dimensione FR | 54C |
| Serie | Industrie |
| Servizio speciale | Personalizzazione dell'abbigliamento |
| Dimensioni NL | D112 |
| Dimensioni ES | 54C |
| Dimensioni SE | C156 |
| Genere | da uomo |
| Composizione del tessuto | 35% cotone |
| Composizione del tessuto | 65% poliestere |
| Grammatura del materiale/spessore del tessuto | 240 g/m ² |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Lavaggio | Colorati 70 °C |
| Candeggiare | non candeggiare |
| Pulizia chimica | Pulizia con percloroetilene |
| Asciugatura | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) |
| Stanghette | caldo, fino alla temperatura massima di 200 °C |
| Colore | blu marino / blu pervinca |
| Tipo di prodotto | Salopette |

