



Chiave a compasso con settori variabili curvata, Ø Massimo / Ø Nominale perno: 40/3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	628810 40/3
GTIN	4020772051051
Classe articolo	63Q

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio speciale, profilato, brunito.
Curvata, con perni intercambiabili.

Uso:

Per dadi a galletto.

Nota:

Ø Perno = Ø Nominale perno – 0,1 mm; campo di tolleranza h12.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	158 mm
Ø Massimo	40 mm
Distanza dei settori regolabile a	18 - 40 mm
Ø Nominale perno	3 mm
Modello	764C
Filettatura del perno	M4
Denominazione originale prodotto	764CC
Tipo di prodotto	Chiavi per ghiera

